



## Rádlovací kolečko PM, AA, Ø rýhovacího kolečka $d_1$ × šířka rýhovacího kolečka $b$ / dělení zubů: 15X6/1,2mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	290150 15X6/1,2
GTIN	4030741265372
Třída artiklu	29I

### Popis

**Provedení:**

s fazetkou 45°.

Práškový kov odolný proti opotřebení (PM).

**Upozornění:**

**Další velikosti a profily k dodání na poptávku.**

### Technický popis

Rozteč zubů	1,2
Ø $d_1$ rýhovacího kolečka	15 mm
Šířka rýhovacího kolečka $b$	6 mm
Ø $d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	6 mm
Ø $d_3$ zahloubení rýhovacího kolečka	11 mm
Provedení rýhovacího kolečka	AA

Druh produktu

Rádlovací nástroj

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	35 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25 m/min	M
CuZn	vhodný	65 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		