



## Vysokotlaký svěrák bez otočné desky, Šířka čelistí: 113mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	362075 113
GTIN	2050001760845
Třída artiklu	32E

### Popis

#### Provedení:

- **Základní těleso a pohyblivé horní saně ze sférické litiny GGG 60, kalené a broušené vodící lože.**
- **Posilovač s mechanicko-hydraulickým funkčním principem s přesnou předvolbou upínací síly.**
- **Bezúdržbové a kompletně zapouzdřené vysokotlaké vřeteno.**
- **Sériově s kalenými a broušenými hladkými upínacími čelistmi.**
- **Spodní část s podélnými a příčnými drážkami umožňuje přesné a rychlé vyrovnání upínače v podélném a příčném směru.**

#### Text upoutávky:

Vyměnitelné čelisti.

Rychlé nastavování rozsahu upínání.

Přednastavení upínacího tlaku.

#### Použití:

Pro bezpečné upínání bez vibrací při vysokých silách řezu a posuvu. Rychlé upínání pomocí ruční kliky.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 páru rýhovaných upínacích čelistí (zadní strana hladká), ruční kliky.

#### Zvláštní příslušenství:

Výměnné čelisti č. 362076; 362077; 362079, otočná deska č. 362073.

### Technický popis

Rozsah upínání b III	109 - 170 mm
----------------------	--------------

L <sub>4</sub>	413 - 583 mm
Upínací síla	30 kN
H	55 mm
Šířka čelistí	113 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	HD svěrák
Rozsah upínání b II	52 - 113 mm
Výška dosedací plochy G ±0,02	65,5 mm
Výška čelistí C	31,6 mm
Rozsah upínání b I	0 - 56 mm
Výška základního tělesa c	97 mm
Hmotnost	24 kg
Druh produktu	Strojní svěrák

## Příslušenství

Otočná deska pro svěrák Pro šířku čelistí 113 mm	362073 113
Upínací čelist s podélnými drážkami, druhá strana hladká Pro šířku čelistí 113 mm	362076 113
Upínací čelist jemně drážkovaná, druhá strana s podélnými drážkami Pro šířku čelistí 113 mm	362077 113
Upínací čelist s prizmaty, druhá strana s podélnými drážkami Pro šířku čelistí 113 mm	362079 113
Otočná deska pro svěrák Pro šířku čelistí 135 mm	362073 135