

**HOLEX****Posuvné měřítko nonius 1/20, Rozsah měření: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410200 100
GTIN	4045197302106
Třída artiklu	41Z

**Popis****Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Stavěcí šroub nahoře. Bez stupnice v palcích.

**Rozsah dodávky:**

Obsahuje tabulku závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

**Technický popis**

Obal	Pouzdro
Odečet	0,05 mm
Délka měřicí čelisti	30 mm
Kalibrování	A1
Rozsah měření	0 - 100 mm
Stupnice	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 2,2×1,0
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Tabulka závitů	Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

### Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítká / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítká / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200