

Garant**TK vrták GARANT Master Steel SPEED válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 12mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 123025 12 |
| GTIN | 4045197844477 |
| Třída artiklu | 11E |

Popis**Provedení:**

Vyvinuto pro použití při **vyšších řezných rychlostech**. Velmi vhodné pro **stroje s malým příkonem** a vysokými otáčkami.

- **Výrazné snížení řezných sil díky speciální geometrii břitů.**
- **Povlak pro nejlepší odolnost vůči opotřebení i při vysokých procesních teplotách.**
- **Leštěné drážky na třísky pro dobrý odvod třísek.**

Úzké příčné ostří a zvláštní uspořádání 4 vodicích fazetek zaručují **vysokou přesnost polohování a lícování**. Optimalizovaná mikrogeometrie pro delší životnost a vyšší výkonnost.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Provedení HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar **HB**: Objednávejte pod č. **123026**.
Tvar **HE**: Objednávejte pod č. **123025 + 129100HE**.

Technický popis

| | |
|---|---------------|
| Počet břitů Z | 2 |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 | 96 mm |
| Ø stopky D_s | 12 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Tolerance jmenovitý Ø | h7 |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm ² | 0,2 mm/ot, |
| Délka drážky pro třísky L_c | 114 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Jmenovitý $\varnothing D_c$ | 12 mm |
| Celková délka L | 162 mm |
| Řada | Master Steel |
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | TK |
| Provedení | 8xD |
| Vrcholový úhel | 135 stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech |
| Strategie obrábění | HPC |
| Semi-standardní | ano |
| Barevný kroužek | zelená |
| Druh produktu | Spirálový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 195 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 150 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 135 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 125 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 80 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | omezené použití | 65 m/min | M |
| GG | vhodný | 120 m/min | K |
| G GG | vhodný | 115 m/min | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | vhodný | | |

Služby

Broušení stopky Typ HE

129100 HE