

**Svěrák pro broušení a kontrolu s vřetenem, Šířka čelistí A: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363550 100
GTIN	4045197313577
Třída artiklu	38F

Popis**Provedení:**

· **Kalená ocel; všechny strany přesně broušené.**

Použití pro práci na 4 různých stranách (základní, čelní a boční plochy).

S vodorovně **zabroušeným prizmatem.**

Funkce:

Vtahovací systém – pohyblivá čelist je díky upínacímu tlaku vtahována směrem dolů, čímž je vyloučeno zvednutí nebo chvění obrobku během obrábění.

Použití:

Pro **kalibrační obrábění a kontrolu.**

Přesnost:

Do **0,003 mm** / 100 mm (systémová přesnost).

Rozsah dodávky:

Včetně ovládací kliky.

Technický popis

Celková délka a	270 mm
Hmotnost	9,5 kg
Maximální rozsah upnutí b	140 mm
Šířka čelistí A	100 mm
Výška čelistí C	40 mm

Celková šířka B	100 mm
Druh produktu	Kontrolní svěrák