

**Garant****Kotoučová fréza se závitem šířka  $a_p = 4$  mm,  $\varnothing D$ : 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218540 80
GTIN	4045197849519
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

**Použití:**

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

**Upozornění:**

Kotoučové frézy lze opatřit do  $\varnothing D = 200$  mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. IP9**.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	22,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Upínací závit M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm

Ø břitu $D_c$	80 mm
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	5
Počet vyměnitelných břitových destiček	10
Šířka $a_p$	4 mm
Provedení stopky	se závitem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1102
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219948
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP