

Garant**Kotoučová fréza se závitem šířka $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 63mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218544 63
GTIN	4045197850010
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Upozornění:

Kotoučové frézy lze opatřit do $\varnothing D = 200$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. IP15**.

Technický popis

Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	14 mm
Upínací závit M	M16
Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
\varnothing břitu D_c	63 mm

Ø D ₂	29 mm
Celková délka L _{celk.}	35 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	6
Šířka a _p	6 mm
Provedení stopky	se závitem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1203
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219950
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP