



Svěrák pro broušení a kontrolu s vřetenem, Šířka čelistí A: 65mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	363550 65
GTIN	4045197313560
Třída artiklu	38F

Popis

Provedení:

· Kalená ocel; všechny strany přesně broušené.

Použití pro práci na 4 různých stranách (základní, čelní a boční plochy).

S vodorovně zabroušeným prizmatem.

Funkce:

Vtahovací systém – pohyblivá čelist je díky upínacímu tlaku vtahována směrem dolů, čímž je vyloučeno zvednutí nebo chvění obrobku během obrábění.

Použití:

Pro **kalibrační obrábění a kontrolu**.

Přesnost:

Do **0,003 mm** / 100 mm (systémová přesnost).

Rozsah dodávky:

Včetně ovládací kliky.

Technický popis

Celková délka a	220 mm
Maximální rozsah upnutí b	100 mm
Hmotnost	4,3 kg
Šířka čelistí A	65 mm
Výška čelistí C	37 mm

Celková šířka B	65 mm
Druh produktu	Kontrolní svěrák