

Garant**60° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216552 5
GTIN	4045197851734
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	70 mm
Maximální \varnothing srážení hran D_{max}	16 mm
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260982 HB725-1
Šroub pro vyměnitelné destičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Délka vyložení L_1	20 mm
Počet břitů Z	1
\varnothing D	5,4 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran vpřed	60 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	219795 1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP