

**Garant****Kotoučová fréza se závitem šířka  $a_p = 5$  mm,  $\varnothing D$ : 63mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218542 63
GTIN	4045197849984
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

**Použití:**

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

**Upozornění:**

Kotoučové frézy lze opatřit do  $\varnothing D = 200$  mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. IP9**.

**Technický popis**

Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	4
Celková délka $L_{celk.}$	35 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	63 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e max}$	14 mm

Upínací závit M	M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
Počet vyměnitelných břitových destiček	8
Šířka a <sub>p</sub>	5 mm
Provedení stopky	se závitem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1103
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219949
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP