

Garant**60° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216552 20
GTIN	4045197851758
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	2
Ø stopky D _s h6	25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Délka vyložení L ₁	39 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260986 HB725-1
Ø D	20 mm
Celková délka L _{celk.}	100 mm
Maximální Ø srážení hran D _{max}	35 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran vpřed	60 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 3,0 Nm

211750 3,0

Upínací šroub

219844