

Garant**Kotoučová fréza se závitem šířka ap = 5 mm, Ø D: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218542 80
GTIN	4045197849991
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Upozornění:

Kotoučové frézy lze opatřit do Ø D = 200 mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. IP9**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
Ø břitu D_c	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
Upínací závit M	M16
Ø D_2	29 mm
Ø D_1 h6	17 mm

Efektivní počet břitů Z_{eff}	5
Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	22,5 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	10
Šířka a_p	5 mm
Provedení stopky	se závitem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1103
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219949
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2