

Garant**Kotoučová fréza se závitem šířka $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218544 80
GTIN	4045197850027
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Upozornění:

Kotoučové frézy lze opatřit do $\varnothing D = 200$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. IP15**.

Technický popis

\varnothing břitu D_c	80 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	22,5 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm

Efektivní počet břitů Z_{eff}	4
Upínací závit M	M16
Počet vyměnitelných břitových destiček	8
Šířka a_p	6 mm
Provedení stopky	se závitem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1203
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219950
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2