

Diamantová obtahovací destička v dřevěném pouzdře, Zkratka brusiva / zrnitost μm : D46



Údaje o objednávce

Artikové číslo	559000 D46
GTIN	2050001025401
Třída artiklu	56Z

Popis

Provedení:

Rovnoměrně rozložená diamantová vrstva, pojená vrstvou niklu. **Téměř neomezená životnost!**

Použití:

K ostření a obtahování nástrojů na obrábění kovů a dřeva. Vhodné pro ocel, HSS a tvrdokovy. U malých nebo ostrých nástrojů použijte plochu bez otvorů. **Nevhodné k pilování.**

Diamantová obtahovací destička s velkou brusnou vrstvou v dřevěném pouzdře. Pro hrubé broušení.

Upozornění:

Nepoužívejte nasucho, nýbrž s vodou resp. petrolejem.

Technický popis

Stupeň jemnosti	střední/hrubé
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Délka	150 mm
Šířka	52 mm

Výška	16 mm
Obal	Dřevěné pouzdro
Druh produktu	Obtahovací destička

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		