

Garant**30° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216548 6
GTIN	4045197851727
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Délka vyložení L_1	38 mm
Maximální \varnothing srážení hran D_{max}	32 mm
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260986 HB725-1
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
\varnothing D	6 mm
\varnothing stopky D_s h6	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran vpřed	120 stupeň
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard

Druh produktu

Fazetková fréza

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 3,0 Nm

211750 3,0

Upínací šroub

219844