



## Sklopný kontejner RAL 7016 s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 250l



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	919923 250
GTIN	4017976247014
Třída artiklu	96D

### Popis

#### Provedení:

Olejtěsně svařený kontejner, výklopně uložený.

Okraj kontejneru dvakrát ohraněný.

Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvizný vozík, nášlapným plechem a pojistkou proti převržení.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

TOTALSTOP - centrální brzdový systém podle EN 1757-3 sériově u říditelných koleček.

#### Text upoutávky:

Vypouštěcí kohout

se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.

Vyklápění se provádí ručně.

Pro vyprazdňování s vysokozdvizným vozíkem nebo při velkém zatížení doporučujeme samovýklopný vozík.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

## Technický popis

Výška	780 mm
Ø koleček	200 mm
Výsypné hrany výška s kolečky	780 mm
Rozměr skříně – výška	413 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí výška	72 mm
Šířka	713 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka	194 mm
Rozměr skříně – délka	1200 mm
Objem kontejneru	250 l
Nosnost	750 kg
Rozměr skříně – šířka	652 mm
Délka	1359 mm
Hmotnost	70 kg
Vzdálenost vybrání B	203 mm
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba