

**Garant****CBN brusná tělíska galvanicky B126, CBN, Ø hlavy: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552650 6
GTIN	4045197287526
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Přesně broušené polotovary s **obložením CBN**. Velmi dobrý řezný výkon a nejdelší životnost díky **galvanické vazbě niklu**.

**Použití:**

Pro ruční použití, u průmyslových robotů nebo vnitřních kulatých a CNC brusek pro **jemné broušení** otvorů, rádiusů, kontur a **odjehlování a srážení hran**.

Pro **všechny kalené, zušlechtné a vysokolegované oceli**.

**Doporučená obvodová rychlost:** CBN suché 15-25 m/s, CBN mokré 20-40 m/s.

**Upozornění:**

Diamantové obtahovací destičky naleznete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

**Technický popis**

Popis tvaru	koule
Celková délka	45 mm
Ø hlavy	6 mm
Ø stopky	3 mm

Délka hlavy	6 mm
Zkratka brusiva	CBN
Druh produktu	Brusné tělísko

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20-30 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	20-30 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	20-30 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20-30 m/s	H
INOX	vhodný	20-30 m/s	
Ti	vhodný	20-30 m/s	
GG(G)	vhodný	20-30 m/s	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		