

**Dělicí kotouč PREMIUM\*\*\*, Ø kotouče: 230mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563300 230
GTIN	9003170359504
Třída artiklu	53T

**Popis****Provedení:**

**Speciální typ** s vysokou stabilitou stran a dlouhou životností pro dělení **CrNi ocelí**; nejlepší výkon i u oceli.

**Použití:**

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Specifikace:**

**A30R-BFXA.**

**Upozornění:**

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.

**Technický popis**

Šířka kotouče	2,5 mm
Maximální počet otáček	6600 min <sup>-1</sup>
Popis tvaru	přímý

Ø otvoru	22,23 mm
Specifikace	A30R-BFXA
Ø kotouče	230 mm
Pro tloušťky materiálů	7,5 - 12,5 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Upínací příruba, pár Ø příruby 76 mm

563990 76