

**Dělicí kotouč PREMIUM\*\*\*, Ø kotouče: 115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563250 115
GTIN	9003176370718
Třída artiklu	53T

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonný dělicí kotouč speciálně pro ocelové plechy, profily a trubky s nejlepší životností. Není vhodný pro INOX (podíl Fe, S a Cl > 0,1agv %).

**Použití:**

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Specifikace:**

**A30S-BFXA.**

**Upozornění:**

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	13300 min <sup>-1</sup>
Tvar	42
Popis tvaru	zalomený
Ø otvoru	22,23 mm

Šířka kotouče	2,5 mm
Specifikace	A30S-BFXA
Ø kotouče	115 mm
Pro tloušťky materiálů	7,5 mm
Zkratka brusiva	A
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		