

**Garant****VC.T 160402, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261370 HB7010-1
GTIN	4045197852892
Třída artiklu	21G

## Popis

VCMT 160402 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 500 m/min

## Technický popis

Typ	HB7010-1
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 500 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160402
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení