


**CC.T 060202, Typ: PDL025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260091 PDL025
GTIN	4960664757398
Třída artiklu	25E

**Popis**

CC.T 060202 PDL025 Druh: PDL025

Lamač třísek: MFP-SK

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,15 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 300 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,2 mm
Druh	PDL025
Posuv $f$	0,03 - 0,15 mm/ot,
Lamač třísek	MFP-SK
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 300 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCGT 060202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení