


**CC.T 09T304, Typ: PDL025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260097 PDL025
GTIN	4960664757510
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 09T304 PDL025 Druh: PDL025

Lamač třísek: MFP-SK

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1 mmPosuv f : 0,03 - 0,15 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	MFP-SK
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1 mm
Posuv f	0,03 - 0,15 mm/ot,
Druh	PDL025
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCGT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení