

**Dělicí kotouč PREMIUM***, Ø kotouče: 230mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 563250 230 |
| GTIN | 9003176370701 |
| Třída artiklu | 53T |

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný dělicí kotouč speciálně pro ocelové plechy, profily a trubky s nejlepší životností. Není vhodný pro INOX (podíl Fe, S a Cl > 0,1agv %).

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v_c.

Specifikace:

A30S-BFXA.

Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

Technický popis

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tvar | 41 |
| Šířka kotouče | 2,5 mm |
| Maximální počet otáček | 6600 min ⁻¹ |
| Popis tvaru | přímý |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Ø otvoru | 22,23 mm |
| Specifikace | A30S-BFXA |
| Ø kotouče | 230 mm |
| Pro tloušťky materiálů | 7,5 mm |
| Zkratka brusiva | A |
| Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň |
| Optimalizováno pro materiál | ocel |
| Pohonný agregát | Úhlové brusky |
| Maximální obvodová rychlost | 80 m/s |
| Druh produktu | Dělicí kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| GG(G) | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

Upínací příruba, pár Ø příruby 76 mm

563990 76