

**CCMT 09T304 Wiper, Typ: PR1225****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260099 PR1225
GTIN	4960664753628
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 09T304 Wiper PR1225 Druh: PR1225

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1 mm

Posuv f : 0,03 - 0,15 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Druh	PR1225
Posuv f	0,03 - 0,15 mm/ot,

Lamač třísek	WP
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Vedlejší použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení