

Garant**Technická fréza Z5 – jemné, TK, Typ: G1225****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	540400 G1225
GTIN	4045197155474
Třída artiklu	51D

Popis**Provedení:**

stopka Ø 6 mm.

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu. **Tvar ostrý oblouk** (SPG).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Technický popis

Tvar	G1225
Celková délka	65 mm
Popis tvaru	Ostrý oblouk
Ø hlavy	12 mm
Jemnost ozubení	jemný
Zkratka ozubení	Z5
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	25 mm
Řada	Ozubení Z5
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		