

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260958 HB7020
GTIN	4045197852885
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 16T308 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Druh	HB7020
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení