

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Třída artiklu	25E

Popis

DCMX 11T304 Wiper CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 390 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 390 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	WP
Druh	CA515
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMX 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení