

**Dělicí kotouč CUBITRON™ II EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563315 125
GTIN	5902658065040
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Extrémně vysoký řezný výkon a životnost díky **precizně vytvarovanému keramickému zrnu v produktech Cubitron™ II.**

Nejpraktičtější pro uživatele díky velmi měkkému chování a úspoře síly při zhotovování dělicích řezů.

**Použití:**

Pro nejrychlejší řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením a komfortním, ergonomickým vedením řezu.

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Specifikace:**

**A60S-BF.**

**Upozornění:**

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

**Technický popis**

Ø kotouče	125 mm
-----------	--------

Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	přímý
Šířka kotouče	1 mm
Řada	Cubitron™ II
Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm
Brusivo	Cubitron™ II
Zkratka brusiva	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		

