

**CCMT 060204 Wiper, Typ: PR1225****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260094 PR1225
GTIN	4960664753611
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 060204 Wiper PR1225 Druh: PR1225

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1 mm

Posuv f : 0,03 - 0,15 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Lamač třísek	WP
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Vedlejší použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1 mm

Druh	PR1225
Posuv f	0,03 - 0,15 mm/ot,
Řezná rychlost v _c vedlejší použití	50 - 150 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení