

**CCMT 09T308 Wiper, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260100 CA510
GTIN	4960664753130
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 09T308 Wiper CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: WP

Tolerance: MF

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 140 - 450 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	WP
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Druh	CA510
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 450 m/min

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení