

**DCGT 070201, Typ: PDL025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260380 PDL025
GTIN	4960664757770
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,1 mm
Hlavní způsob použití	N
Posuv f	0,03 - 0,15 mm/ot,
Typ	PDL025
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MFP-SK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 070201
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení