

**DC.T 070202, Typ: PDL025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260381 PDL025
GTIN	4960664757787
Třída artiklu	25E

Popis

DC.T 070202 PDL025 Druh: PDL025

Lamač třísek: MFP-SK

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,15 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	MFP-SK
Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Druh	PDL025

Posuv f	0,03 - 0,15 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCGT 070202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení