

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260388 CA510
GTIN	4960664753154
Třída artiklu	25E

Popis

DCMX 11T304 Wiper CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 140 - 450 m/min

Technický popis

Lamač třísek	WP
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 450 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Druh	CA510
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMX 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení