

Garant**TK výstružník HPC slepý otvor, TiAlN, Jmenovitý Ø DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	164351 8
GTIN	4045197853240
Třída artiklu	10N

Popis**DŮLEŽITÉ: Artikl je konfigurovatelný**Jmenovitý Ø D_c: 8 mm

Ø rozsahu: 7.71 - 8.2 mm, Intervall: 0,001

Provedení:

Provedení pro NC stroje se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.

S krátkými břity a přímými drážkami.

Použití:K **vystružování HPC/HSC** u **slepých otvorů**.**Upozornění:****K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučeným následným produktem je č. 164425.**

Použití při způsobu vrtání: u slepých otvorů

Počet břitů Z: 6

Ø rozsahu: 7,71 - 8,2 mm

Délka břitu L_c: 16 mmDélka vyložení L₁: 58 mm

Celková délka L: 100 mm

Počet břitů Z: 6

Ø stopky D_s: 8 mm**Technický popis**Posuv f v INOXu < 900 N/mm²

0,15 mm/ot,

Délka břitu L_c	16 mm
Jmenovitý $\varnothing D_c$	8 mm
Délka vyložení L_1	58 mm
Tolerance stopky	h6
Celková délka L	100 mm
\varnothing rozsahu	7,71 - 8,2 mm
\varnothing stopky D_s	8 mm
Počet břitů Z	6
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Vnitřní chlazení	ano, při 25 barech
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Použití při způsobu vrtání	u slepých otvorů
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Phillips, bit

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	25 m/min	M
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		