

**Garant****Fazetková fréza GARANT Softcut® HSI, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z:  
20/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Velmi výkonný nástroj pro dopředné a zpětné obrábění.

**Upozornění:**

$D_{max}$  při použití vyměnitelných břitových destiček  $r = 0,4$  mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Ø D	20 mm
Celková délka $L_{celk.}$	120 mm
Počet břitů Z	4
Délka vyložení $L_1$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.T 0836..
Maximální Ø srážení hran $D_{max}$	30,3 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Řada	Softcut®
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň

Úhel nastavení k	45 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219863
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2