

**Technická fréza Z4 – jemné, křížové ozubení, TK TiAlN, Typ: M1020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	540560 M1020
GTIN	4027497279104
Třída artiklu	56L

**Popis****Provedení:**

stopka Ø 6 mm.

Technické frézy LUKAS jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu. Dodatečná povrchová úprava TiAlN pro delší životnost a vyšší odolnost proti teplotám. Pro vysoké tepelné a mechanické zatížení (Heavy Duty). **Tvar špičatý kužel (SKM).**

**Použití:**

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

**Technický popis**

Celková délka	60 mm
Tvar	M1020
Popis tvaru	ostrý kužel
Zkratka ozubení	Z4
Druh ozubení	křížové břity
Ø hlavy	10 mm
Jemnost ozubení	jemný
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	20 mm

Řada	Ozubení Z4
Řezný materiál	TK TiAlN
Povlak	TiAlN
Druh produktu	Technická fréza

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		