



Technická fréza Z4 – jemné, křížové ozubení, TK TiAlN, Typ: A1625



Údaje o objednávce

Artikové číslo	540560 A1625
GTIN	4027497278961
Třída artiklu	56L

Popis

Provedení:

stopka Ø 6 mm.

Technické frézy LUKAS jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu. Dodatečná povrchová úprava TiAlN pro delší životnost a vyšší odolnost proti teplotám.

Pro vysoké tepelné a mechanické zatížení (Heavy Duty). **Tvar válec (ZYA), bez čelního ozubení.**

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Technický popis

Jemnost ozubení	jemný
Celková délka	65 mm
Ø hlavy	16 mm
Popis tvaru	Válec bez čelního ozubení
Tvar	A1625
Druh ozubení	křížové břity
Zkratka ozubení	Z4
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	25 mm

Řada	Ozubení Z4
Řezný materiál	TK TiAlN
Povlak	TiAlN
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		