



## Dělicí kotouč CUBITRON™ II, Ø kotouče: 178 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	563320 178
GTIN	5902658064609
Třída artiklu	53M

### Popis

#### Provedení:

Extrémně vysoký řezný výkon a životnost díky **precizně vytvarovanému keramickému zrnu v produktech Cubitron™ II.**

Nejpraktičtější pro uživatele díky velmi měkkému chování a úspoře síly při zhotovování dělicích řezů.

#### Použití:

Pro nejrychlejší řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením a komfortním, ergonomickým vedením řezu.

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v<sub>c</sub>.

#### Specifikace:

**A36S-BF.**

#### Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

Maximální obvodová rychlost: 80 m/s

Popis tvaru: přímý

Ø otvoru: 22,23 mm

Popis tvaru: přímý

Šířka kotouče: 1,6 mm

Ø otvoru: 22,23 mm

## Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Tvar	41
Šířka kotouče	1,6 mm
Max. počet otáček	8600 min <sup>-1</sup>
Popis tvaru	přímý
Specifikace	A36S-BF
Ø kotouče	178 mm
Brusivo	Cubitron™ II
Zkratka brusiva	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
doporučený úhel nastavení	90 stupeň
optimalizováno pro materiál	INOX
optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí brusný kotouč

## Příslušenství

Upínací příruba, pár Ø příruba 76 mm	563990 76
--------------------------------------	-----------