

Garant**Fazetková fréza GARANT Softcut® HSI, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z:
16/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Velmi výkonný nástroj pro dopředné a zpětné obrábění.

Upozornění:

D_{max} při použití vyměnitelných břitových destiček $r = 0,4$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.T 0836..
Počet břitů Z	3
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Ø D	16 mm
Maximální Ø srážení hran D_{max}	26,3 mm
Délka vyložení L_1	35 mm
Řada	Softcut®
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň

Úhel nastavení k	45 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219863