

Garant**Fazetková fréza GARANT Softcut® HSI, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z:
25/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214911 25/5
GTIN	4045197853936
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Velmi výkonný nástroj pro dopředné a zpětné obrábění.

Upozornění:

D_{max} při použití vyměnitelných břitových destiček $r = 0,4$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{celk.}$	130 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø stopky D_s h6	25 mm
Počet břitů Z	5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.T 0836..
Ø D	25 mm
Délka vyložení L_1	45 mm
Maximální Ø srážení hran D_{max}	35,1 mm
Řada	Softcut®
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň

Úhel nastavení k	45 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219863
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP