

**Hrncový brusný kotouč PREMIUM\*\*\*, Ø kotoučextloušťka stěny: 110X20 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Třída artiklu	53T

**Popis****Provedení:**

Kónický hrncový kotouč, pojivo ze syntetické pryskyřice. Výška hrnce 55 mm; Ø otvoru 22,23 mm; **počet otáček max. 8600 1/min. Specifikace: A3604B84; tvar: 11BT.** Podíl Fe, S a Cl > 0,1 %. Velmi dobrá životnost u oceli a litiny, nikoliv pro INOX.

**Použití:**

K málo hlučnému hrubování s vysokým úběrovým výkonem, především při broušení ploch pomocí úhlových brusek na elektřinu a stlačený vzduch (nutná speciální ochrana).

Maximální obvodová rychlost: 50 m/s

Zkratka brusiva: A

Ø otvoru: 22,23 mm

**Technický popis**

Šířka kotouče (výška hrnce)	55 mm
Tvar	11BT
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	kónický hrncový kotouč

Max. počet otáček	8600 min <sup>-1</sup>
Tloušťka stěny	20 mm
Zkratka brusiva	A
Ø kotouče	110 mm
Specifikace	A3604B84
optimalizováno pro materiál	Litina
optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	50 m/s
Druh produktu	Hrncový brusný kotouč