

Garant

90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/8mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215122 63/8
GTIN	4045197861412
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám. Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.**211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	63 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	12 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.. 130708

Počet břitů Z	8
Řada	Power Tang
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejný
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219882