

Garant

90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/7mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215122 80/7
GTIN	4045197861429
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám. Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.**211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	80 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.. 130708
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	12 mm
Počet břitů Z	7

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Řada	Power Tang
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejný
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219882