

**Garant**

**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 125/12mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215122 125/12
GTIN	4045197861467
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám. Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.**211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Upínací otvor Ø	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Počet břitů Z	12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.. 130708
Ø břitu D <sub>c</sub>	125 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	12 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Řada	Power Tang
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejný
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219882
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP