

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/19mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 24
Funkční šířka L ₄	40 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm
Šroub pro upínací příložku	259021 5
Upínka	259038 5
Šroub pro podložku	259025 8
Velikost destiček	19 mm
ISO kód držáku	MCLNR/L 3232P19
Velikost stopky	32 mm
Celková délka L	170 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínka Typ 5	259038 5
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Šroub pro upínku Typ 5	259021 5
Podložka Typ 24	259031 24
Šroubek pro podložku Typ 8	259025 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600