

Garant

90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215122 40/5
GTIN	4045197861375
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám. Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.**211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Upínací otvor Ø	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.. 130708
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	12 mm
Ø břitu D_c	40 mm
Počet břitů Z	5

Řada	Power Tang
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejný
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219882
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0