


TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 4 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	201304 4
GTIN	4045197862570
Třída artiklu	12X

Popis
Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 8 mm

Celková délka L: 54 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,18 mm

Technický popis

Tolerance jmenovitý Ø	e8
Šířka rohové fazetky při 45°	0,18 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,025 mm
Počet zubů Z	2
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Ø břitu D_c	4 mm
Stopka Ø D_s	6 mm

Tvar stopky	HB
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Celková délka L	54 mm
Délka břitu L_c	8 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza