

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	MCLNR/L 3232P19
Velikost stopky	32 mm
Šroub pro podložku	259025 8
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Šroub pro upínací příložku	259021 5
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Upínka	259038 5
Velikost destiček	19 mm
Podložka	259031 24
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Upínka Typ 5	259038 5
Šroub pro upínku Typ 5	259021 5
Šroubek pro podložku Typ 8	259025 8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Podložka Typ 24	259031 24
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600