



## Diamantový dělicí kotouč, Ø kotouče: 115mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	563490 115
GTIN	4007220806029
Třída artiklu	55K

### Popis

#### Provedení:

Jednovrstvý, **galvanicky povlakovaný diamantový dělicí kotouč s postranními ochrannými segmenty**. Vysoký řezný výkon díky velkým prostorům na třísky. Celková šířka kotouče 2,0 mm, ocelový list 1,0 mm.

#### Použití:

Pro dělení, ořezávání a přirezávání plastů zesílených vlákem (CFK/GFK) s úhlovými bruskami (vel. 115/125) nebo přímými bruskami (vel. 50/75) s upínacím trnem č. 563496.

### Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Tvar	1A1
Šířka základního listu	1 mm
Zrnitost	D427
Šířka kotouče	2 mm
Ø kotouče	115 mm

Maximální počet otáček	13300 min <sup>-1</sup>
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	Plasty zesílené vlákny
Pohonný agregát	Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Plasty, GFK	vhodný		
mokré max.	vhodný		
suché	vhodný		