

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 0,4mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	201302 0,4
GTIN	4045197862198
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Technický popis

Počet zubů Z	2
Ø stopky D_s	3 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,002 mm
Ø břitu D_c	0,4 mm
Směr přísluvu	horizontální, šikmý a vertikální
Délka břitu L_c	1 mm
Celková délka L	38 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,002 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Tvar stopky	HA
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN

Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	280 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suchý	omezené použití		
Vzduch	vhodný		